

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.5-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.5-40
GTIN	4062406050016
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Hĺbka závitú	7,9 mm
Ø závitú	3,175 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Chodov na palec	40
Stúpanie závitov	0,635 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Ø otvoru pod závit	2,59 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Druh závitú	UNC-LH

Velkosť závitú	5-40 UNC LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník