

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 2.5/16-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130050 2.5/16-16
GTIN	4062406052294
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	6
Rezný materiál	HSS
Ø závit	58,737 mm
Chodov na palec	16
Počet napínacích drážok	6
Ø otvoru pod závit	57,3 mm
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø stopky D _s	45 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	35 mm
Hĺbka závit	88,11 mm
Druh závit	UNS
Veľkosť závit	2.5/16-16 UNS

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník