

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.5-44****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.5-44
GTIN	4062406050009
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	7,9 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	2,7 mm
Stúpanie závitov	0,577 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	56 mm
Chodov na palec	44
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Ø závitú	3,175 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Druh závitú	UNF-LH

Velkosť závitú	5-44 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník