

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 4.3/4-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130050 4.3/4-14
GTIN	4062406053208
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	119 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Počet napínacích drážok	12
Stúpanie závitov	1,814 mm
Ø závit	120,65 mm
Chodov na palec	14
Rezný materiál	HSS
Počet rezných hrán Z	12
Hĺbka závit	180,975 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm
Druh závit	UNS
Veľkosť závit	4.3/4-14 UNS

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník