

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 2.3/4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130050 2.3/4-16
GTIN	4062406052492
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Chodov na palec	16
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Ø otvoru pod závit	68,35 mm
Počet rezných hrán Z	8
Celková dĺžka L	160 mm
Hĺbka závitú	104,78 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Rezný materiál	HSS
Stúpanie závitov	1,588 mm
Počet napínacích drážok	8
Ø závitú	69,85 mm
Druh závitú	UN
Veľkosť závitú	2.3/4-16 UN

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník