

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 2.1/4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130051 2.1/4-16
GTIN	4062406053369
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	35 mm
Rezný materiál	HSS
Celková dĺžka L	160 mm
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø otvoru pod závit	55,65 mm
Počet rezných hrán Z	6
Hĺbka závitú	85,73 mm
Chodov na palec	16
Ø závitú	57,15 mm
Ø stopky D _s	45 mm
Počet napínacích drážok	6
Druh závitú	UN-LH
Veľkosť závitú	2.1/4-16 UN LH

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník