

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 2.1/4-4,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130056 2.1/4-4,5
GTIN	4062406055677
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	5,644 mm
Hĺbka závit	85,73 mm
Ø otvoru pod závit	51,38 mm
Počet napínacích drážok	6
Ø závit	57,15 mm
Ø stopka štvorhranu	35 mm
Rezný materiál	HSS
Celková dĺžka L	160 mm
Počet rezných hrán Z	6
Ø stopky D _s	45 mm
Druh závit	UNC-LH
Veľkosť závit	2.1/4-4,5 UNC LH
Povrchová úprava	TiN

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník