

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 3-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130055 3-18
GTIN	4062406054861
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závit	114,3 mm
Ø otvoru pod závit	75 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Počet rezných hrán Z	8
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Stúpanie závitov	1,411 mm
Ø závit	76,2 mm
Rezný materiál	HSS
Celková dĺžka L	160 mm
Počet napínacích drážok	8
Chodov na palec	18
Druh závit	UNS
Veľkosť závit	3-18-UNS

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník