

**Garant**

**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 2.7/8-20**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130051 2.7/8-20
GTIN	4062406053680
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	39 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Hĺbka závitú	109,54 mm
Počet rezných hrán Z	8
Ø otvoru pod závit	71,82 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Chodov na palec	20
Ø závitú	73,025 mm
Počet napínacích drážok	8
Stúpanie závitov	1,27 mm
Rezný materiál	HSS
Druh závitú	UN-LH
Veľkosť závitú	2.7/8-20 UN LH

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník