

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 2.1/2-4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130056 2.1/2-4
GTIN	4062406055813
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitů	95,25 mm
Stúpanie závitov	6,35 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Rezný materiál	HSS
Počet napínacích drážok	6
Počet rezných hrán Z	6
Ø otvoru pod závit	57 mm
Chodov na palec	4
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Ø závitů	63,5 mm
Druh závitů	UNC-LH
Veľkosť závitů	2.1/2-4 UNC LH

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník