

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 3.5/8-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130056 3.5/8-12
GTIN	4062406056261
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

**Technický opis**

Hĺbka závitů	138,11 mm
Rezný materiál	HSS
Počet rezných hrán Z	10
Počet napínacích drážok	10
Ø závitů	92,075 mm
Stúpanie závitů	2,117 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm
Ø otvoru pod závit	90,1 mm
Chodov na palec	12
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Druh závitů	UN-LH
Veľkosť závitů	3.5/8-12 UN LH

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník