

**Garant****Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 3.3/4-4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130055 3.3/4-4
GTIN	4062406055219
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	180 mm
Ø otvoru pod závit	88,76 mm
Ø závitu	95,25 mm
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Počet napínacích drážok	10
Stúpanie závitov	6,35 mm
Chodov na palec	4
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	56 mm
Počet rezných hrán Z	10
Hĺbka závitu	142,88 mm
Druh závitu	UNC
Veľkosť závitu	3.3/4-4 UNC

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník