

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 2.7/16-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130056 2.7/16-16
GTIN	4062406055738
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	61,912 mm
Počet rezných hrán Z	6
Rezný materiál	HSS
Hĺbka závit	92,87 mm
Počet napínacích drážok	6
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø otvoru pod závit	60,5 mm
Ø stopky D _s	50 mm
Chodov na palec	16
Druh závit	UNS-LH
Veľkosť závit	2.7/16-16 UNS LH

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník