

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 2.1/4-4,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 130055 2.1/4-4,5 |
| GTIN | 4062406054540 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ø stopky D _s | 45 mm |
| Ø závit | 57,15 mm |
| Hĺbka závit | 85,73 mm |
| Počet rezných hrán Z | 6 |
| Ø otvoru pod závit | 51,38 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 35 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Celková dĺžka L | 160 mm |
| Počet napínacích drážok | 6 |
| Stúpanie závitov | 5,644 mm |
| Druh závit | UNC |
| Veľkosť závit | 2.1/4-4,5 UNC |
| Povrchová úprava | TiN |

| | |
|--------------------------|---|
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | ASME B1.1 |
| Tolerančná trieda | 1B |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Tolerančná trieda | 2B +0,05 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,10 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,20 |
| Tolerančná trieda | 3B |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |