

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 3.3/4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130056 3.3/4-16
GTIN	4062406056292
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	10
Ø stopky D _s	56 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Hĺbka závit	142,88 mm
Rezný materiál	HSS
Počet rezných hrán Z	10
Chodov na palec	16
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø závit	95,25 mm
Ø otvoru pod závit	93,75 mm
Druh závit	UN-LH
Veľkosť závit	3.3/4-16 UN LH

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník