

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 3.1/2-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 130056 3.1/2-14 |
| GTIN | 4062406056209 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Ø stopka štvorhranu | 39 mm |
| Ø otvoru pod závit | 87,25 mm |
| Celková dĺžka L | 160 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Ø závit | 88,9 mm |
| Ø stopky D _s | 50 mm |
| Chodov na palec | 14 |
| Počet rezných hrán Z | 10 |
| Počet napínacích drážok | 10 |
| Stúpanie závitov | 1,814 mm |
| Hĺbka závit | 133,35 mm |
| Druh závit | UNS-LH |
| Veľkosť závit | 3.1/2-14 UNS LH |

| | |
|--------------------------|---|
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | ASME B1.1 |
| Tolerančná trieda | 1B |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Tolerančná trieda | 2B +0,05 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,10 |
| Tolerančná trieda | 2B +0,20 |
| Tolerančná trieda | 3B |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore |
| Smer rezania | ľavé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |