

**Garant**

**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 2.3/8-12**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130051 2.3/8-12
GTIN	4062406053451
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Hĺbka závit	90,49 mm
Ø závit	60,325 mm
Ø otvoru pod závit	58,3 mm
Rezný materiál	HSS
Počet napínacích drážok	6
Stúpanie závitov	2,11 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Počet rezných hrán Z	6
Ø stopka štvorhranu	39 mm
Chodov na palec	12
Druh závit	UN-LH
Veľkosť závit	2.3/8-12 UN LH

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník