

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 2.5/16-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130056 2.5/16-16
GTIN	4062406055684
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Chodov na palec	16
Hĺbka závitú	88,11 mm
Ø stopka štvorhranu	35 mm
Rezný materiál	HSS
Ø závitú	58,737 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	45 mm
Počet napínacích drážok	6
Počet rezných hrán Z	6
Stúpanie závitov	1,588 mm
Ø otvoru pod závit	57,3 mm
Druh závitú	UNS-LH
Veľkosť závitú	2.5/16-16 UNS LH

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník