

Garant**Strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130055 4-16
GTIN	4062406055257
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	152,4 mm
Chodov na palec	16
Počet napínacích drážok	12
Ø otvoru pod závit	100,1 mm
Ø stopka štvorhranu	44 mm
Počet rezných hrán Z	12
Stúpanie závitov	1,588 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D _s	56 mm
Ø závitú	101,6 mm
Rezný materiál	HSS
Druh závitú	UN
Veľkosť závitú	4-16 UN

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník