

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 4.3/8-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130056 4.3/8-12
GTIN	4062406056513
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	44 mm
Ø otvoru pod závit	109,1 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D _s	56 mm
Stúpanie závitov	2,11 mm
Ø závit	111,1 mm
Chodov na palec	12
Rezný materiál	HSS
Počet napínacích drážok	12
Hĺbka závit	166,7 mm
Počet rezných hrán Z	12
Druh závit	UN-LH
Veľkosť závit	4.3/8-12 UN LH

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník