

Garant**Držiaky pre stopky Weldon, valcový, úzky, Ø upnutia D1: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300415 20
GTIN	4045197701855
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Valcový držiak so stopkou Weldon a upevňovacou skrutkou na upnutie nástroja. K dispozícii je Ø6 mm priechodný otvor pre **vnútorné chladenie**.

Prevedenie:

Vyhotovenie s upínacou skrutkou: M16 × 1 – SKT 5

Výhoda:

Nízky interferenčný obrys vďaka štíhlej konštrukcii a variabilite upínacích dĺžok.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej skrutky č. 300416.

Technický opis

Celková dĺžka L	160 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Ø D ₂	31 mm
L ₁	100 mm
Vonkajší Ø D	32 mm
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Upínací trň

Príslušenstvo

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308785 30
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308660 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
	308700 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený
Vhodné pre strmé kužele 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť
strmého kužela 50

308830 50

Upínacia skrutka pre mikroskľučovadlo Veľkosť závituu M16

300416 M16

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé
kužele 40

308625 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé
kužele 40

308630 40

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308795 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30

308765 30

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40

308640 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50

308605 50

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308760 50

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308795 50

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený
Vhodné pre strmé kužele 50

308720 50

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50

308640 50

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé
kužele 50

308615 50

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 30

308610 30

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé
kužele 40

308615 40

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308785 50

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30

308760 30

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50

308610 50

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN
69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50

308820 50

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre
strmé kužele 40

308806 40