

**Garant****Držiaky pre stopky Weldon, valcový, úzky, Ø upnutia D1: 14mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300415 14
GTIN	4045197701824
Trieda položky	31A

## Popis

**Prevedenie:**

Valcový držiak so stopkou Weldon a upevňovacou skrutkou na upnutie nástroja. K dispozícii je Ø6 mm priechodný otvor pre **vnútorné chladenie**.

**Prevedenie:**

Vyhotovenie s upínacou skrutkou: M12 × 1 – SKT 5

**Výhoda:**

Nízky interferenčný obrys vďaka štíhlej konštrukcii a variabilite upínacích dĺžok.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej skrutky č. 300416.

## Technický opis

Ø upnutia D <sub>1</sub>	14 mm
L <sub>1</sub>	100 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Vonkajší Ø D	20 mm
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M	308670 40M
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308785 30
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 40	308740 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308760 30
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308650 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 30	308610 30
Upínacia skrutka pre mikroskľučovadlo Veľkosť závitu M12	300416 M12
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
	308700 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 50

308720 50

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308765 50

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40

Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50

308600 50

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť  
strmého kužela 50

308830 50

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308790 40

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308660 50

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50

308785 50

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30

308765 30

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN  
69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40

308820 40

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

308801 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé  
kužele 40

308625 40

Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre  
strmé kužele 40

308806 40

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre  
strmé kužele 40

308802 40

Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé  
kužele 50

308615 50

Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40

308605 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50

308650 50

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN  
69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50

308820 50

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40

308610 40