

**Klieština ER s utesnením, ER 20, Menovitý upínací Ø d: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308916 4
GTIN	2050001767134
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

S **tesnením** pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer.

Podobne ako ISO 15488-A.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	4 mm
Upínač	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	427 E
Vonkajší Ø D	20,7 mm
Celková dĺžka L	31,5 mm

Druh produktu

Upínacia klieština