

**Klieština ER, ER 16, Menovitý upínací Ø d: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308901 1,5
GTIN	2050001767554
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	1,5 mm
Upínač	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	426 E
Vonkajší Ø D	17 mm
Celková dĺžka L	27,5 mm

Druh produktu

Upínacia klieština