

**Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací Ø d: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308911 2,5
GTIN	2050001764683
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je **vždy do 1 mm menší**, napr. Ø 10 – 9 mm, **okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm)**.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	2,5 mm
Upínač	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	428 E
Vonkajší Ø D	21 mm
Celková dĺžka L	31,5 mm

Druh produktu

Upínacia klieština