



## Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací Ø d: 3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308911 3
GTIN	2050001766458
Trieda položky	39Y

### Popis

**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

**Ochrana proti korózii:** Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

**Výhoda:**

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

**Upozornenie:**

Ø upínacieho premostenia je **vždy do 1 mm menší**, napr. Ø 10 – 9 mm, **okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm)**.

### Technický opis

Menovitý upínací Ø d	3 mm
Upínač	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	428 E
Vonkajší Ø D	21 mm
Celková dĺžka L	31,5 mm

Druh produktu

Upínacia klieština