

**Klieština ER, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308981 12
GTIN	2050001766502
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	12 mm
Upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	470 E
Vonkajší Ø D	33 mm
Celková dĺžka L	40 mm

Druh produktu

Upínacia klieština