


**Klieština ER, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308981 3 |
| GTIN | 2050001766786 |
| Trieda položky | 39Y |

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Menovitý upínací Ø d | 3 mm |
| Upínač | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm |
| Typ | 470 E |
| Vonkajší Ø D | 33 mm |
| Celková dĺžka L | 40 mm |

Druh produktu

Upínacia klieština