

**Garant****TK strediaci vrták A, TiAlN, Ø DC k13: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	121001 5
GTIN	4045197596543
Trieda položky	11E

**Popis****Prevedenie:**

Brúsené z plnej tvrdokovovej guľatiny. Špirálové drážkovanie.  
Na materiály do **62 HRC**.

**Technický opis**

Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	5 mm
pre Ø obrobku	63 – 100 mm
Tolerancia stopky	h6
Počet rezných hrán Z	2
Ø stopky D <sub>s</sub>	12,5 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerancia menovitého Ø	k13
Uhol klesania	60 Stupeň
Smer rezania	pravé

Stopka	Valcová stopka s h6
Vnútorné chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Strediaci vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	20	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	15	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	10	H
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		