

**Klieština ER, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308981 5      |
| GTIN             | 2050001767059 |
| Trieda položky   | 39Y           |

**Popis****Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

**Ochrana proti korózii:** Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

**Výhoda:**

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

**Upozornenie:**

**Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).**

**Technický opis**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Menovitý upínací Ø d          | 5 mm        |
| Upínač                        | ER 32       |
| Norma                         | ISO 15488-B |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm      |
| Typ                           | 470 E       |
| Vonkajší Ø D                  | 33 mm       |
| Celková dĺžka L               | 40 mm       |

Druh produktu

Upínacia klieština