

**Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308992 25 |
| GTIN | 2050001767431 |
| Trieda položky | 39Y |

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

S **tesnením** pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer.

Podobne ako ISO 15488-A.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Menovitý upínací Ø d | 25 mm |
| Upínač | ER 40 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm |
| Typ | 471 E |
| Vonkajší Ø D | 40,7 mm |
| Celková dĺžka L | 46 mm |

Druh produktu

Upínacia klieština