

**Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308990 22
GTIN	2050001765383
Trieda položky	39Y

**Popis****Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

**Ochrana proti korózii:** Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

**Výhoda:**

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

**Upozornenie:**

**Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).**

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	22 mm
Upínač	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	472 E
Vonkajší Ø D	41 mm
Celková dĺžka L	46 mm

Druh produktu

Upínacia klieština