

**HOLEX****Akumulátorové LED pracovné svetidlo, Typ: 360****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081543 360
GTIN	4062406056858
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Akumulátorové pracovné svetidlo s LED s otočnou hlavicou svetidla, otočným tlačidlom na plynulé stmavenie. Priesvitný kryt zaisťuje 360° osvetlenie bez oslnenia. Podstavec s integrovaným magnetom a závesnými háčikmi.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane nabíjacieho kábla a napájacieho zdroja s konektorom.

**Technický opis**

Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Napätie akumulátora	3,7 V
Druh batérie	Li-Ion

Svetelný tok	60 - 1000 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Trvanie osvetlenia	1,5 h
Osvetľovacie teleso	LED modul
Zóna ATEX	žiadna
Hmotnosť	470 g
Celková dĺžka	260 mm
Druh produktu	Pracovné svetidlo