

**HOLEX****Akumulátorové LED pracovné svietidlo, Typ: 380****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081549 380
GTIN	4062406056865
Trieda položky	02A

**Popis****Prevedenie:**

Úzke akumulátorové tyčové svietidlo s LED s hlavným a bodovým svietidlom na osvetlenie aj v úzkych miestnostiach. Hladko sa otáčajúce tlačidlo poskytuje plynulé stmievanie. Možnosť flexibilného pripevnenia pomocou otočného magnetického podstavca s integrovaným závesným háčikom.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane nabíjacieho kábla.

**Technický opis**

Napätie akumulátora	3,7 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Trvanie osvetlenia	2,5 h
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54

Svetelný tok	120 - 500 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
Celková dĺžka	380 mm
Zóna ATEX	žiadna
Hmotnosť	250 g
Druh produktu	Tyčové svetidlo