

**LED akumulátorové tužkové svetidlo, Typ: 170****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081579 170
GTIN	4062406056872
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

LED akumulátorové tužkové svetidlo s hlavným a bodovým svetidlom, klipom na vrecko a silným pridržiavacím magnetom. Magnetová základňa otočná o 360° vďaka guľovému kĺbu.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Nabíjací kábel USB je súčasťou balenia.

Technický opis

Svetelný tok	220 lm
Trvanie osvetlenia	2,5 h
Napätie akumulátora	3,7 V
Zóna ATEX	žiadna
Hmotnosť	83 g

Kapacita akumulátora	1,1 Ah
Osvetľovacie teleso	LED modul
Svetelný tok Úroveň 2	80 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Celková dĺžka	170 mm
Druh batérie	Li-Ion
Celková šírka	20 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrecková lampa