

**Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308990 18
GTIN	2050001764775
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	18 mm
Upínač	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	472 E
Vonkajší Ø D	41 mm
Celková dĺžka L	46 mm

Druh produktu

Upínacia klieština