

**Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308986 3
GTIN	2050001764898
Trieda položky	39Y

**Popis****Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené.

**Ochrana proti korózii:** Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

**Výhoda:**

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

**Upozornenie:**

S **tesnením** pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer.

**Podobne ako** ISO 15488-A.

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	3 mm
Upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	469 E
Vonkajší Ø D	32,7 mm
Celková dĺžka L	40 mm

Druh produktu

Upínacia klieština