

Garant**Uťahovacia skrutka s vnútorným chladením, pre Ø trňa: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	575096 16
GTIN	4062406057053
Trieda položky	53D

Popis**Prevedenie:**

Uťahovacia skrutka (pozinkovaná) s vnútorným šesťhranom. **S otvormi na chladiaci prostriedok.**

Použitie:

Na upínač okrúhlych a tanierových kief GARANT. **Dbajte na krútiaci moment.**

Technický opis

odporúčaný uťahovací moment	15 Nm
pre Ø trňa	16 mm
Rozmer cez steny	6 mm
Ø hlavy	20 mm
Závit M	M8
Hrúbka hlavy K	13 mm
Druh produktu	Uťahovacia skrutka

