

Garant**Uťahovacia skrutka s vnútorným chladením, pre Ø trňa: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	575096 32
GTIN	4062406057084
Trieda položky	53D

Popis**Prevedenie:**

Uťahovacia skrutka (pozinkovaná) s vnútorným šesťhranom. **S otvormi na chladiaci prostriedok.**

Použitie:

Na upínač okrúhlych a tanierových kief GARANT. **Dbajte na krútiaci moment.**

Technický opis

odporúčaný uťahovací moment	30 Nm
Rozmer cez steny	8 mm
pre Ø trňa	32 mm
Ø hlavy	56 mm
Závit M	M16
Hrúbka hlavy K	9,5 mm
Druh produktu	Uťahovacia skrutka

