

Garant**Uťahovacia skrutka s vnútorným chladením, pre Ø trňa: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	575096 22
GTIN	4062406057060
Trieda položky	53D

Popis**Prevedenie:**

Uťahovacia skrutka (pozinkovaná) s vnútorným šesťhranom. **S otvormi na chladiaci prostriedok.**

Použitie:

Na upínač okrúhlych a tanierových kief GARANT. **Dbajte na krútiaci moment.**

Technický opis

Ø hlavy	32 mm
odporúčaný uťahovací moment	20 Nm
pre Ø trňa	22 mm
Rozmer cez steny	6 mm
Závit M	M10
Hrúbka hlavy K	8,5 mm
Druh produktu	Uťahovacia skrutka

