



Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309379 3
GTIN	2050001768773
Trieda položky	39Y

Popis

Prevedenie:

Sústrednosť a opakovateľnosť systému **3 µm** (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-sključovadlom FAHRION CENTRO.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pre:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

Upozornenie:

- **Optimálna sústrednosť len pri použití v P-sključovadle CENTRO.**
- **Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).**

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	3 mm
Upínač	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 2 µm
Typ	472 E

Vonkajší Ø D	41 mm
Celková dĺžka L	46 mm
Druh produktu	Upínacia klieština