

HOLEX**LED ceruzková vrecková lampa s batériami, Typ: CRI-PEN****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

LED ceruzková vrecková lampa so zaostriteľnou hlavicou svetidla, vreckovou sponou a tlačidlom. Skutočná farba LED s **vysokou hodnotou CRI** (> 95) na detekciu zhody farieb.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane batérií 2 × AAA.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Osvetľovacie teleso	LED modul
Zóna ATEX	žiadna
Trvanie osvetlenia	2 h
Počet obsiahnutých batérií	2

Typ batérií	Micro, AAA
Svetelný tok	100 lm
Hmotnosť	60 g
Funkcia baterky	Fokus
Hodnota CRI	95
Celková dĺžka	135 mm
Celková šírka	17 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081554 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081552 LR3
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081559 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081553 LR3