

Garant**TK strediaci vrták A, TiAlN, Ø DC k13: 6,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	121001 6,3
GTIN	4045197596550
Trieda položky	11E

Popis**Prevedenie:**

Brúsené z plnej tvrdokovovej guľatiny. Špirálové drážkovanie.
Na materiály do **62 HRC**.

Technický opis

Menovité -Ø D _c	6,3 mm
Počet rezných hrán Z	2
Tolerancia stopky	h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ² pre Ø obrobku	0,15 mm/ot, 100 – 150 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	71 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerancia menovitého Ø	k13
Uhol klesania	60 Stupeň
Smer rezania	pravé

Stopka	Valcová stopka s h6
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Strediaci vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	20	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	15	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	10	H
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		