



Upínacia klieština ER HP s utesnením, ER 16, Menovitý upínací Ø d: 7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309371 7
GTIN	2050001767585
Trieda položky	33F

Popis

Prevedenie:

Sústrednosť a opakovateľnosť systému **3 µm** (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-sklučovadlom FAHRION CENTRO.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pre:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

Upozornenie:

· **Optimálna sústrednosť len pri použití v P-sklučovadle CENTRO.**

· **Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).**

S **tesnením** pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov). **Podobne ako ISO 15488-A.**

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	7 mm
Upínač	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 2 µm

Typ	425 E
Vonkajší Ø D	16,7 mm
Celková dĺžka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínacia klieština