



## Upínacia klieština ER HP s utesnením, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309377 5
GTIN	2050001768339
Trieda položky	33F

### Popis

#### Prevedenie:

**Sústrednosť** a opakovateľnosť systému **3 µm** (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-sklučovadlom FAHRION CENTRO.

**Ochrana proti korózii:** Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

#### Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

#### Vhodné pre:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

#### Upozornenie:

· **Optimálna sústrednosť len pri použití v P-sklučovadle CENTRO.**

· **Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).**

S **tesnením** pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov). **Podobne ako ISO 15488-A.**

### Technický opis

Menovitý upínací Ø d	5 mm
Upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 2 µm

Typ	469 E
Vonkajší Ø D	32,7 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Druh produktu	Upínacia klieština