



## Súprava upínacích klieštín ER HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E, ER 32



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309396        |
| GTIN             | 2050001768766 |
| Trieda položky   | 39Y           |

### Popis

**Prevedenie:**

**Sústrednosť** a opakovateľnosť systému **3 µm** (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-sklučovadlom FAHRION CENTRO.

**Ochrana proti korózii:** Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

**Výhoda:**

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

**Vhodné pre:**

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

**Upozornenie:**

- **Optimálna sústrednosť len pri použití v P-sklučovadle CENTRO.**
- **Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).**

### Technický opis

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Upínač                        | ER 32              |
| Norma                         | ISO 15488-B        |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 2 µm             |
| Druh produktu                 | Upínacia klieština |

