



Upínacia klieština ER HP s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309378 4
GTIN	2050001766373
Trieda položky	33F

Popis

Prevedenie:

Sústrednosť a opakovateľnosť systému **3 µm** (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-sklučovadlom FAHRION CENTRO.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pre:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

Upozornenie:

- **Optimálna sústrednosť len pri použití v P-sklučovadle CENTRO.**
- **Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).**

S **tesnením** pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) a **striekacie dýzy**. **Podobne ako ISO 15488-A.**

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	4 mm
Upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-A

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 2 μm
Typ	469 E
Vonkajší Ø D	32,7 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Druh produktu	Upínacia klieština