

**Garant****CDCT S40101, Typ: HB7125-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Trieda položky	21I

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Lamač triesok	VS
Hlavné použitie	M
Typ	HB7125-1
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,1 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 140 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,23 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40101
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie