

Garant**CDCT S40101, Typ: HU7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Trieda položky	21I

Technický opis

Uhlový Polomer	0,1 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	N
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	AF
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 300 m/min
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,75 mm
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40101
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie