

**Garant****CDCT S40101, Typ: HB7410****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Trieda položky	21I

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	TIS
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Uhlový Polomer	0,1 mm
Hlavné použitie	Ti
Posuv $f$	0,05 - 0,23 mm/ot,
Typ	HB7410
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	TiN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40101
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie